

# Datenblatt

Datum: 01.09.2022  
Seite: 1 von 2

KADEMATIC Seenotrettungsgeräte GmbH  
ABC-Strasse 16  
22880 Wedel / Germany

Technische Änderungen vorbehalten

info@kadematic.de



## KADEMATIC 275 A-Alu

Artikelnummer:	# 2029
Auftrieb:	ca. 290 N
Farbe:	silber
Gewicht:	ca. 1,4 kg
CO <sub>2</sub> -Patrone:	1 x 63 g CO <sub>2</sub> -Patrone
Zulassung:	DIN EN ISO 12402-2
Größe:	ab 150 cm Körpergröße
Gewicht:	ab 50 kg bis 120 kg Körpergewicht
Brustumfang:	85 cm bis 130 cm (im Einzelfall im Werk verlängerbar)



### Allgemeine Beschreibung/Einsatzgebiete

Vollautomatische Rettungsweste, speziell für den Einsatz bei Schweißarbeiten, aber auch Flex- oder Schneidarbeiten (auch für entsprechenden Einsatz im Geltungsbereich der DGUV-Regel 112-201).

### Schutzhülle

• Bergeschlaufe	Material:	Preox-Aramid-Gewebe, mit Aluminium-Kaschierung (außen)
• Verschluß: Metall-Verschluß	Farbe:	silber
	verschlossen mit:	Klettband

#### Besonderheiten:

Die Weste wird wie eine Jacke angezogen und mit dem Verschluß geschlossen.

Zusätzlich zum Brustgurt ist auch der Rückengurt individuell einstellbar.

Das Gewebe der Schutzhülle reflektiert Hitzestrahlung, ist somit extrem widerstandsfähig gegenüber Hitze und offenen Flammen.

### Auftriebskörper

• Standard Auftriebskörper versehen mit:	Material:	Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Gewebe
• Reflexstreifen	Farbe:	orange
• Signalpfeife	Reflexstreifen:	400 cm <sup>2</sup>

Besonderheiten: leichte, flache Rettungsweste mit hitzereflektierendem Gewebe

# Datenblatt

Datum: 01.09.2022  
Seite: 2 von 2

KADEMATIC Seenotrettungsgeräte GmbH  
ABC-Strasse 16  
22880 Wedel / Germany

Technische Änderungen vorbehalten

info@kademic.de


## Aufblasvorrichtung

Nautomatic 3002 S

- Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt.  
Auslöselement: Auslösetablette
- sowie manuelle Auslösung (Handauslösung)
- Drehmomentsicherung verhindert selbstständiges Lösen der CO<sub>2</sub>-Patrone durch Vibration und Erschütterung.

Drei Indikatoren:

- **A** Handauslösung gesichert
- **B** Automatik gespannt
- **C** CO<sub>2</sub>-Flasche korrekt eingeschraubt und gesichert



## Ausrüstung

Die Rettungsweste wird komplett mit folgenden Ausrüstungsgegenständen geliefert:

- 2-Ton Signalflöte
- Bergeschlaufe
- Reflexstreifen
- Internationale Bedienungsanleitung
- Aufbewahrungstasche

## Optionales Zubehör

Zu der Rettungsweste bieten wir folgendes Zubehör an:

- Reserveset CO<sub>2</sub>-Patrone 63g: # 4930
- Schrittgurt Typ Standard: # 2022
- Rettungswestenlicht

## Einsatzparameter

Geogr. Einschränkungen: keine\*

\*um die Tablette gegen vorzeitiges Auflösen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen zu schützen, empfiehlt KADEMATIC das Austauschintervall für die Tablette diesen besonderen Klimabedingungen anzupassen. Das Wechselintervall sollte entsprechend verkürzt werden.

Temperatur:

- Lagerung: -50° C bis +65° C  
- Einsatz: -10° C bis +60° C  
bei Temperaturen unter 0°C ist eine Verzögerung der Auslösung möglich

## Qualität

Das Qualitäts-Management-System der Firma KADEMATIC Seenotrettungsgeräte GmbH ist zertifiziert nach Modul D der Verordnung (EU)2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung)