

Beschreibung und Bedienungsanleitung:

AWG - Mittelschaumrohr M 0.4, selbst ansaugend

Zum Einsatz bei der Feuerwehr, in Werkstätten und Lagern in der Industrie, für die Brandbekämpfung und prophylaktische Flächenabdeckung.



Bedienung und Anwendung:

Öffnen des Schaumrohres erfolgt durch ziehendes Handhebels.

Für den Wasseranschluss kann ein handelsüblicher 3/4"-Wasserschlauch bis zu einer Länge von ca. 30m verwendet werden. Für einen löschkräftigen Schaum werden zwischen 2 und 8 bar Fließdruck am Schaumrohereintritt benötigt. Weniger Druck ist besser.

Der integrierte Zumischer saugt mit definierter Dosierung aus der angeschraubten 2 - Liter - Flasche Schaummittel an.

Unter Druck in der Vollkegeldüse versprüht, wird das Schaummittel - Wassergemisch im Schaumrohr am Sieb zu löschkräftigem Mittelschaum veredelt.

Brandbekämpfung: Bekämpfung von Bränden nichtpolarer Flüssigkeiten, z.B. Benzin und Öl. Verwendet werden hier synthetische Mehrbereichsschaummittel.

Verschäumung: Mit Mehrbereichsschaummittel: ca. 45 bis 50-fach, ergibt ca. 2,5 m³ Schaum pro Behälterfüllung. AFFF ergibt eine deutlich geringere Verschäumung!

Schaumwurfweite: Mit Mehrbereichsschaummittel ca. 3 - 5 Meter (nach DIN: Weitester benetzter Punkt nach 2 Min.).

Technische Daten:

Typ Id.-Nr.	Durchfluss (l/min) / 4bar	Zumischung	Maße (mm)			Gewicht (kg)	Anschluss Größe
			Länge	Breite	Höhe		
20202233	ca. 25	3%	505	120	325	2,0	G1A
60560833	ca. 25	3%	525	120	325	2,2	STORZ C
60594533	ca. 25	3%	535	120	325	2,1	STORZ D
60762833	ca. 25	3%	525	120	325	2,2	FIN2"
20212333	ca. 25	3%	375	120	325	1,8	TURBOTWIST
60675033	ca. 25	1%	525	120	325	2,2	STORZ C

Werkstoffe: Rohr, Veredlersieb: Edelstahl, Düsenkörper und Absperrorgan : Alu, Flasche: Kunststoff HDPE



Nach dem Einsatz Wasser in den Behälter geben und so lange ansaugen, bis am Ausgang klares Wasser austritt!



Schaum nie an elektrischen Anlagen verwenden!

Zubehör:

Ersatz – 2 – Liter – Flasche mit Deckel: Id.-Nr. 60520759

Nur Deckel: Id.-Nr. 00341359

Wandhalterung zum Befestigen an der feststehenden Wand.
Das Schaumrohr kann dann an der Halterung bequem ein-
und ausgehängt werden: Id.-Nr. 30375245
Nicht als Halterung im Fahrzeug gedacht.




Bild: Ausführung Schnellkuppelsystem TURBOTWIST:

